

CUSTOM. MADE SHOES.

SCHEDA TECNICA MISURE
Infinite Soluzioni



DUNA
SU MISURA

duna[®]
ORTHOPAEDIC SHOES INDUSTRY

DITTA

ASSISTITO

N° PROTOCOLLO

UOMO DONNA BAMBINO ETÀ

MODELLO N°

PELLE COLORE

Abbinamento come avuto di serie

Abbinamento come catalogo pag.

Lavorazione per diabetico preventiva primaria

Lavorazione per diabetico preventiva secondaria (suola rigida)

Punta NORMALE

Punta SFILATA

Punta LARGA

Punta DRITTA - BISCOTTO

SN **FORME** **DX**

	Numero calzatura	
cm.	lunghezza piede	cm.
cm.	A Circ. Metatarso	cm.
cm.	B Circ. Retrometatarso	cm.
cm.	C Circ. Collo	cm.
cm.	D Circ. Passata	cm.
cm.	E Circ. Centromalleolo	cm.
cm.	F Circ. Termine Tomaia	cm.

SN **PLANTARI** **DX**

SI NO SI NO


evaform + sughero cuoio + sughero diabetico

Solo predisposizione di plantare mm.

mm.	scarico calcaneare	mm.
mm.	scarico metatarsale	mm.
mm.	avvolgente	mm.
mm.	piano inclinato mediale al tallone	mm.
mm.	piano inclinato laterale al tallone	mm.
mm.	piano inclinato mediale avampiede	mm.
mm.	piano inclinato laterale avampiede	mm.
mm.	punta artificiale	mm.

SN **RIALZI** **DX**


Int.	Est.		Int.	Est.
cm.	cm.	H Tallone	cm.	cm.
cm.	cm.	I Pianta	cm.	cm.
cm.	cm.	L Punta	cm.	cm.



ia® duna® duna® d
duna® duna® duna
ia® duna® duna® d

Segnare con una X le lavorazioni richieste.

Tratteggiare il profilo della pianta dalla linea di misura



duna duna duna
 duna duna du
 duna duna duna

SN	TOMAIA	DX
cm.	G Altezza Tomaia	cm.
<input type="checkbox"/>	Contrafforti Normali <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> robusto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Contrafforti Prolungati <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> robusto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Forti Rigidi Bilaterali <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> robusto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Forti Semirigidi Bilaterali <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> robusto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Forte Laterale <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> robusto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Forte Mediale <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> robusto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Imbottitura Malleolo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Imbottitura Gambetti	<input type="checkbox"/>
PUNTALI <input type="checkbox"/> normali <input type="checkbox"/> pelle <input type="checkbox"/> a giro		
<input type="checkbox"/>	Attacco per molle di codivilla esterna	<input type="checkbox"/>

SN	SUOLE	DX
LAVORAZIONE FONDO		
<input type="checkbox"/>	rotellato	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	chiuso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	con guardalo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cuoio	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Carrarmato	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gomma net light	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gomma net	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cucitura blake	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1/2 gomma	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Molla intersuola	<input type="checkbox"/>
mm.	Speronatura mediale	mm.
mm.	Speronatura laterale	mm.

SN	TACCHI	DX
cm.	Altezza	cm.
<input type="checkbox"/>	Cuoio	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Microporosa	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Zeppa <input type="checkbox"/> Ricoperta in pelle	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/> Ricoperta in pelle	<input type="checkbox"/>
mm.	Speronatura mediale	mm.
mm.	Speronatura laterale	mm.
<input type="checkbox"/>	Scampanato laterale	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Scampanato mediale	<input type="checkbox"/>

CONSEGNA

- Finite Prova Prova con materiali

Segnare con una X le lavorazioni richieste.

Tratteggiare il profilo della pianta dalla linea di misura

